


**HOLEX****Okrúhla kefa so stopkou Drôt INOX 0,30 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 70X10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574225 70X10
GTIN	4067263934714
Trieda položky	57H

**Popis****Prevedenie:**

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, **stopka Ø 6 mm.**

**Použitie:**

V ručných brúskach, ohybných hriadeloch alebo ručných vrtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kef.

Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.

**Technický opis**

Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	19 mm
Hrúbka štetín	0,3 mm
Ø kefy D <sub>1</sub>	70 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
maximálne otáčky	15000 min <sup>-1</sup>
Šírka orezania L <sub>1</sub>	10 mm

Upchávkový materiál	Drôt INOX
Zapletanie	zvlnené
Druh produktu	Okrúhla kefa