


**HOLEX****Okrúhla kefa so stopkou Mosadzný drôt 0,20 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 40X10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574360 40X10
GTIN	4067263934813
Trieda položky	57H

**Popis****Prevedenie:**

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, **stopka Ø 6 mm.**

**Použitie:**

V ručných brúskach, ohybných hriadeloch alebo ručných vrtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kefí.

Pre náročné odihlovacie a kefovacie práce na neželezných kovoch.

**Technický opis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
maximálne otáčky	18000 min <sup>-1</sup>
Šírka orezania L <sub>1</sub>	10 mm
Hrúbka štetín	0,2 mm
Ø kefy D <sub>1</sub>	40 mm
Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	9 mm

Upchávkový materiál	Mosadzný drôt
Zapletanie	zvlnené
Druh produktu	Okrúhla kefa