

HOLEX**Okrúhla kefa so stopkou Mosadzný drôt 0,20 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 70X10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574360 70X10
GTIN	4067263934837
Trieda položky	57H

Popis**Prevedenie:**

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, **stopka Ø 6 mm.**

Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeloch alebo ručných vŕtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kef.

Pre náročné odihlovacie a kefovacie práce na neželezných kovoch.

Technický opis

maximálne otáčky	15000 min ⁻¹
Šírka orezania L ₁	11 mm
Ø kefy D ₁	70 mm
Dĺžka orezania H ₁	19 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Hrúbka štetín	0,2 mm

Upchávkový materiál	Mosadzný drôt
Zapletanie	zvlnené
Druh produktu	Okrúhla kefa