


HOLEX

Okrúhla kefa so stopkou mikroabrazívna, SiC zrnitosť 320, Ø kefy D₁×šírka osadenia L₁: 70X10mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	574455 70X10
GTIN	4067263934882
Trieda položky	57H

Popis

Prevedenie:

Brúsne nylonové štetiny s karbidom kremíka, zalisované do ocelového puzdra; **Ø stopky 6 mm.**

Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeloch alebo ručných vŕtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.

Suché a mokré jemné brúsenie hliníka, ocele, INOX a plastov. Maximálna prevádzková teplota 80 °C.

Technický opis

Zrnitosť	320
Ø kefy D ₁	70 mm
maximálne otáčky	15000 min ⁻¹
Ø stopky D _s	6 mm
Dĺžka orezania H ₁	20 mm

odporúčané otáčky	4000 min ⁻¹
Skratka pre brúsivo	SiC
Druh produktu	Okrúhla kefa