


**HOLEX****Okrúhla kefa so stopkou Mosadzný drôt 0,20 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 60X15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574360 60X15
GTIN	4067263934820
Trieda položky	57H

**Popis****Prevedenie:**

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, **stopka Ø 6 mm.**

**Použitie:**

V ručných brúskach, ohybných hriadeloch alebo ručných vrtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kef.

Pre náročné odihlovacie a kefovacie práce na neželezných kovoch.

**Technický opis**

Ø kefy D <sub>1</sub>	60 mm
Šírka orezania L <sub>1</sub>	15 mm
maximálne otáčky	15000 min <sup>-1</sup>
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Hrúbka štetín	0,2 mm
Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	17 mm

Upchávkový materiál	Mosadzný drôt
Zapletanie	zvlnené
Druh produktu	Okrúhla kefa