


HOLEX

Okrúhla kefa so stopkou mikroabrazívna, SiC zrnitosť 320, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 50X10mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	574455 50X10
GTIN	4067263934875
Trieda položky	57H

Popis

Prevedenie:

Brúsne nylonové štetiny s karbidom kremíka, zalisované do ocelového puzdra; **Ø stopky 6 mm.**

Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeloch alebo ručných vrtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.

Suché a mokré jemné brúsenie hliníka, ocele, INOX a plastov. Maximálna prevádzková teplota 80 °C.

Technický opis

Dĺžka orezania H ₁	12 mm
odporúčané otáčky	6000 min ⁻¹
maximálne otáčky	15000 min ⁻¹
Ø kefy D ₁	50 mm
Ø stopky D _s	6 mm

Zrnitost	320
Skratka pre brúsivo	SiC
Druh produktu	Okrúhla kefa