

HOLEX**Štetcová kefa Oceľový drôt 0,30 mm, Typ: 10X80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574550 10X80
GTIN	4067263935049
Trieda položky	57H

Popis**Prevedenie:**

Špeciálny vlnitý drôt, zalisovaný do oceľového puzdra, **stojka Ø 6 mm.**

Použitie:

V priamych brúskach, ohybných hriadeloch a ručných vrtáčkach. Na čistenie a odihlenie ťažko dostupných miest.

Technický opis

Dĺžka zveráka L ₂	80 mm
Dĺžka orezania H ₁	20 mm
Ø kefy D ₁	12 mm
maximálne otáčky	10000 min ⁻¹
Ø zveráka D ₂	10 mm
Celková dĺžka L	120 mm
Druh produktu	Štetcová kefa