

**Štetcová kefa Ocelový drôt 0,30 mm, Typ: 10X20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574550 10X20
GTIN	4067263935056
Trieda položky	57H

Popis**Prevedenie:**

Špeciálny vlnitý drôt, zalisovaný do ocelového puzdra, **stojka Ø 6 mm.**

Použitie:

V priamych brúskach, ohybných hriadeloch a ručných vŕtačkách. Na čistenie a odihlenie ťažko dostupných miest.

Technický opis

Ø kefy D ₁	12 mm
maximálne otáčky	20000 min ⁻¹
Dĺžka zveráka L ₂	20 mm
Celková dĺžka L	67 mm
Ø zveráka D ₂	10 mm
Dĺžka orezania H ₁	20 mm
Druh produktu	Štetcová kefa