



## Dielenská súprava, Počet nástrojov: 36



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	955018 36
GTIN	4067263934950
Trieda položky	91A

### Popis

#### Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

#### Vhodné pre:

**GARANT dielenské vozíky** s úplne výsuvnými zásuvkami a rastrom zásuviek o rozmere **20 G x 16 G**, resp. 500 x 400 mm (Š x H).

Dielenský vozík č. 914520 – 914582.

#### Rozsah balenia:

Vložka z tvrdenej peny prázdna č. 952001 veľ. 955018: 1 ks

Očko-vidlicový kľúč HOLEX c. 613950 veľ. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 ks

Prepínateľná racna HOLEX 1/2 palcová c. 640190 veľ. 1/2: 1 ks

Predĺženie HOLEX 1/2 palca č. 641020 veľ. 125; 250: 1 ks

Priečna rukoväť HOLEX 1/2 palca č. 641320 veľ. 295: 1 ks

Kardanový kĺb HOLEX 1/2 palcový č. 641620 veľ. 1/2: 1 ks

12-hranná vložka HOLEX 1/2 palca č. 642120 veľ. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 ks

12-hranná hlavica dlhá HOLEX 1/2 palca č. 642520 veľ. 17; 19; 21: 1 ks

Plochý skrutkovač HOLEX č. 660701 veľ. 3,5; 5,5: 1 ks

Krátky plochý skrutkovač HOLEX č. 664201 veľ. 5,5: 1 ks

Skrutkovač HOLEX na skrutky Phillips č. 668401 veľ. 1; 2: 1 ks

Krátky skrutkovač pre skrutky Phillips HOLEX č. 668471 veľ. 2: 1 ks

Vanádiové kombinované kliešte HOLEX c. 703000 vel. 180: 1 ks

Vodárenské kliešte HOLEX c. 706151 vel. 250: 1 ks

HOLEX zámocnícke kladivo c. 750125 vel. 300: 1 ks

## Technický opis

Hĺbka	400 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×16
Hĺbka v G	1
Šírka	500 mm
Šírka v G	20
Prevedenie	do zásuvky dielenského vozíka
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
vhodné prevádzkové zariadenie	Dielenský vozík
Druh produktu	Vložka z tvrdenej peny

## Príslušenstvo

Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 10	613950 10
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 13	613950 13
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 16	613950 16
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 17	613950 17
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 18	613950 18
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 19	613950 19
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 5,5	613950 5,5
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 7	613950 7
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 8	613950 8
Obojstranná račna, 1/2 palca s vyhadzovačom Typ 1/2	640190 1/2
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 125	641020 125

Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 250	641020 250
Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 295	641320 295
Univerzálny kĺb 1/2 palca Typ 1/2	641620 1/2
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 13	642120 13
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 14	642120 14
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 15	642120 15
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 16	642120 16
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 17	642120 17
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 18	642120 18
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 19	642120 19
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 21	642120 21
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 22	642120 22
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 24	642120 24
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 17	642520 17
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 19	642520 19
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 21	642520 21
Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou Šírka čepele b 3,5	660701 3,5
Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou Šírka čepele b 5,5	660701 5,5
Plochý skrutkovač, krátky Šírka čepele b 5,5	664201 5,5
Skrutkovač pre Phillips, so silovou rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 1	668401 1
Skrutkovač pre Phillips, so silovou rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 2	668401 2
Skrutkovač pre Phillips, krátky Veľkosť krížovej drážky 2	668471 2
Vanádiové kombinované kliešte, lesklé Celková dĺžka 180	703000 180
Inštalátorske kliešte s plastovým povrchom Celková dĺžka 250	706151 250
Zámočnicke kladivo Hmotnosť bez násady 300	750125 300
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 955018	952001 955018