

**HOLEX****Plošná kefa Mosadzný drôt 0,20 mm, Ø kefy D1: 50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574775 50
GTIN	4067263935032
Trieda položky	57H

**Popis****Prevedenie:**

Plošné kefy s Ø stopky 6 mm.

**Použitie:**

V priamych brúskach, ohybných hriadeloch alebo na stacionárnych strojoch. Na čistenie a odihlenie malých až stredne veľkých plôch.

**Technický opis**

Hrúbka štetín	0,2 mm
Ø kefy D <sub>1</sub>	50 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
maximálne otáčky	10500 min <sup>-1</sup>
Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	20 mm
Druh produktu	Štetcová kefa

