

HOLEX**Dielenská súprava, Počet nástrojov: 23****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	955015 23
GTIN	2050002075467
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Vhodné pre:

Dielenský vozík č. 914520 – 914582.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna č. 952001 veľ. 955015: 1 ks

Posuvné meradlo HOLEX c. 410200 veľ. 150: 1 ks

HOLEX zvinovací pásový meter c. 462010 veľ. 3: 1 ks

Hliníková vodováha HOLEX c. 467435 veľ. 300: 1 ks

Ocko-vidlicový kľúč HOLEX c. 613950 veľ. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 ks

Plochý skrutkovač HOLEX č. 660701 veľ. 3,5; 5,5; 7: 1 ks

Skrutkovac pre skrutky Phillips HOLEX c. 668401 veľ. 1; 2; 3: 1 ks

Vanádiové kombinované kliešte HOLEX c. 703000 veľ. 180: 1 ks

Vodárenské kliešte HOLEX c. 706151 veľ. 250: 1 ks

Ploché zaoblené kliešte zahnuté HOLEX c. 713600 veľ. 200: 1 ks

Bocná rezacka HOLEX c. 725250 veľ. 160: 1 ks

Univerzálny nôž HOLEX c. 845039 veľ. 160: 1 ks

Technický opis

Šírka	500 mm
Hĺbka v G	16
Šírka v G	20
Hĺbka	400 mm
Počet nástrojov	23
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×16
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
vhodné prevádzkové zariadenie	Dielenský vozík
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 955015	952001 955015
Posuvné meradlo Nónius 1/20 Rozsah merania 150	410200 150
Zvinovací meter Dĺžka pásu 3	462010 3
Hliníková vodováha Dĺžka 300	467435 300
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 10	613950 10
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 13	613950 13
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 16	613950 16
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 17	613950 17
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 18	613950 18
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 19	613950 19
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 5,5	613950 5,5
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 7	613950 7
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 8	613950 8
Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou Šírka čepele b 3,5	660701 3,5
Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou Šírka čepele b 5,5	660701 5,5

Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou Šírka čepele b 7	660701 7
Skrutkovač pre Phillips, so silovou rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 1	668401 1
Skrutkovač pre Phillips, so silovou rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 2	668401 2
Skrutkovač pre Phillips, so silovou rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 3	668401 3
Vanádiové kombinované kliešte, lesklé Celková dĺžka 180	703000 180
Inštalátárske kliešte s plastovým povrchom Celková dĺžka 250	706151 250
Ploché zaoblené kliešte zalomené, lesklé Celková dĺžka 200	713600 200
Stranové štiepacie kliešte lesklé Celková dĺžka 160	725250 160
Univerzálny nôž s rukoväťou zo zinku odlievaného pod tlakom 18 mm Celková dĺžka 160	845039 160