

**Súprava skrutkovačov so skrutkovacími hrotmi, Počet nástrojov: 69****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	954749 69
GTIN	4067263906858
Trieda položky	91A

**Popis****Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

**Rozsah balenia:**

Vložka z tvrdennej peny prázdna č. 952001 veľ. 954749: 1 ks

6-hranná vložka HOLEX 1/4 palca č. 631020 veľ. 6; 7; 8; 9; 10; 11: 1 ks

Sortiment bitov 61-dielny GARANT C. 676040: 1 ks

Držiak skrutkovača so zásobníkom GARANT č. 676602 veľ. 30: 1 ks

Adaptér s 1/4-palcovou C 6,3 6-hrannou stopkou HOLEX c. 676950 veľ. 4/4: 1 ks

**Technický opis**

Šírka v G	6
Hĺbka v G	8
Prevedenie	so súpravou náradia
Hĺbka	200 mm
Šírka	150 mm
Počet nástrojov	69

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	6×8
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Druh produktu	Vložka z tvrdenej peny

## Príslušenstvo

Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 954749	952001 954749
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 10	631020 10
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 11	631020 11
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 6	631020 6
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 7	631020 7
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 8	631020 8
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 9	631020 9
Súprava skrutkovacích hrotov 61-dielne	676040
Držiak skrutkovača pre 1/4palcové bitys magnetom Dĺžka čepele 30	676602 30
Adaptér so šesťhrannou stopkou C 6,3 1/4 palca Typ 4/4	676950 4/4