


**Garant****Držiak doštičiek Vario plus eco konkávny pre čelné zapichovanie, pravé,  
Rozsah Ø zápich D1 / D2: 82/110mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	274514 82/110
GTIN	4067263950486
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

Optimalizovaná stabilita systému vďaka viacnásobnému upnutiu skrutiek a tvarovému styku.

**Vhodné pre:**

Upínací držiak č. 274500 – 274503.

**Pozor!:**

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).

**Upozornenie:**

$D_1$  = minimálny Ø pre 1. zápich/ $D_2$  = maximálny Ø pre 1. zápich.

**Technický opis**

Séria	Eco
minimálny 1. Ø zápichu $D_1$	82 mm
maximálna hĺbka rezu $t_{max}$	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	Č. 273656 – 273749

## Technický list

maximálny 1. Ø zápichu D <sub>2</sub>	110 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	áno
Šírka zápichu w	2 mm
Druh produktu	Držiak doštičiek