


Garant**Držiak doštičiek Vario plus eco konvexný pre čelné zapichovanie, ľavé,
Rozsah Ø zápich D1 / D2: 138/190mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	274513 138/190
GTIN	4067263950424
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Optimalizovaná stabilita systému vďaka viacnásobnému upnutiu skrutiek a tvarovému styku.

Vhodné pre:

Upínací držiak č. 274500 – 274503.

Pozor!:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).

Upozornenie:

D₁ = minimálny Ø pre 1. zápich/D₂ = maximálny Ø pre 1. zápich.

Technický opis

Séria	Eco
maximálny 1. Ø zápichu D ₂	190 mm
vhodná otočná rezná platnička	Č. 273656 – 273749
minimálny 1. Ø zápichu D ₁	138 mm

Technický list

maximálna hĺbka rezu t_{max}	18 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	áno
Šírka zápichu w	2 mm
Druh produktu	Držiak doštičiek