

Garant**Stranové štípacie kliešte na jemnú mechaniku, normálny tvar, SFW, Celková dĺžka: 125mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 725393 125 |
| GTIN | 4067263950707 |
| Trieda položky | 71B |

Popis

Prevedenie:

Štíhla hlava, rezné hrany indukčne kalené a presne brúsené; s jemnou rezanou fazetou. Rameno s plastovým povlakom, s otváracou pružinou.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

| | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Výkon v strihu stredne tvrdého drôtu do Ø | 0,15 - 0,8 mm |
| Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø | 0,15 - 2 mm |
| Celková dĺžka | 125 mm |
| Zábrus | veľmi jemná fazetka |
| Rukoväť | Plastové opláštenie |
| Výrobný postup | Rezné hrany indukčne kalené a presne brúsené |
| Materiál | Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji |
| Atribút Názov produktu | SFW |

Rameno s otváracou pružinou

áno

Druh produktu

rezacie kliešte