

Mitutoyo**Absolútny odchýlkomer Odčítanie 0,01 mm, Rozsah merania: 25**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	434065 25
GTIN	4946368850290
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Multifunkčný štandardný odchýlkomer. Spoľahlivé a jednoduché použitie.

- **Je možná obojsmerná komunikácia, napr. pre parametrizáciu cez PC (rozhranie Digimatic S1).**
- **S ABSOLÚTNYM systémom. Jednorazové nastavenie štartovacej polohy, ktoré potom zostáva absolútnym nulovým bodom až do ďalšej výmeny batérie.**
- **Jednoduché čítanie hodnôt vďaka veľkému digitálnemu/analógovému displeju.**
- **Model je k dispozícii s prírastkom digitálnych číslíc 0,5 μ m.**
- **Možné sú jednoduché výpočty a rozpoznávanie špičkových hodnôt.**
- **Vybavené výstražnou funkciou pre kalibračný plán.**
- **Hodnotenie GO/ \pm NG sa vykonáva nastavením hornej a dolnej tolerancie.**
- **Alarm pri nízkom napätí, chyba nastavenia, chyba snímača, pretečenie displeja atď.**
- **Displej je možné otáčať o 330°.**
- **Funkčný zámok chráni odchýlkomer pred neoprávneným použitím.**

Funkcia:

IP42: Obsahuje ochranu proti šikmo padajúcej vode (kvapkajúca voda), do 15° oproti normálnej prevádzkovej polohe a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s $\varnothing > 1$ mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Údaje o používaní:

- **Absolútne lineárne enkodéry s elektrostatickou kapacitou.**

- **Frekvencia merania (MAX/MIN/ROZSAH): 50× za sekundu.**
- **Priemer hriadeľa: 8 mm.**
- **Meracia vložka: guľa z tvrdokovu, závit M2,5 × 0,45.**
- **Výdrž batérie: cca 2700 hodín pri nepretržitej prevádzke.**

Rozsah balenia:

Digitálny odchýlkomer vrátane batérie 1× CR2032, otvárača veka batérie, zdvíhacej páčky, skúšobného certifikátu.

Technický opis

Odčítanie voliteľné	0,01 mm
Typ batérií	Gombíkový článok
Stupeň ochrany krytom IP	IP 42
Najväčšia prípustná chyba	0,02 mm
Kalibrácia	C1
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rozsah merania	0 - 25 mm
Spínač zapnutia/vypnutia	áno
Dĺžka upínacej stopky	19,5 mm
Ø puzdra	59 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Výška cifier	11 mm
Displej s podsvietením	nie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Funkcia Preset	áno
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

023000 30

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 30

Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 100

023010 100