

Garant**Rohová frézovacia hlava, polomer = 1,0 mm, HB730, Ø D h10: 16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	210230 16
GTIN	4045197522986
Trieda položky	21M

Popis

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_{p\ max} \leq 0,5 \times D$.

Technický opis

Dĺžka hlavy l	20 mm
Ø rezných hrán D	16 mm
Dĺžka britov L ₂	12 mm
Posuv f _z pre orezávanie v oceli < 900 N/mm ²	0,07 mm
Posuv f _z pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm ²	0,05 mm
Veľkosť upínania	16 mm
Zaoblenie rohu r _v	1
Počet rezných hrán Z	4
Séria	TopCut
Typ	HB730
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N

Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní	1×D pri obvodovom frézovaní mm
Hĺbka záberu ae pre frézovaní	0,3×D pri obvodovom frézovaní mm
Vnútorne chladenie	nie
vhodný upínač	GARANT TopCut
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	210	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	110	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	50	H
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný	40	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	50	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	80	S
GG(G)	vhodný	160	K
Olej	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		

Príslušenstvo

Montážny kľúč Typ 13X4	219987 13X4
Nástrčný adaptér pre momentové kľúče Typ 13X4	219986 13X4