

Yale

Kladkostroj Yalelift 360°, Nosnosť: 5t



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086025 5
GTIN	4025092941136
Trieda položky	08X

Popis

Prevedenie:

Každý kladkostroj s čelným ozubením je vo výrobe testovaný na preťaženie a dodáva sa s návodom na obsluhu a osvedčením o skúške.

Ručné vedenie reťaze otočné o 360° umožňuje obsluhu zo všetkých pozícií. Skonstruované pre náročné použitie. Splňa najnovšie európske bezpečnostné predpisy. Obsluha už nie je nútená pracovať v nebezpečnej oblasti nákladu.

Upozornenie:

Nosnosť do 20 t, uloženie reťaze a ochrana proti preťaženiu na požiadanie.

Vyhotovenie s integrovaným podvozkom, pozinkované vyhotovenie a vyhotovenie ATEX na požiadanie.

Technický opis

Zdvíhacia sila pri menovitom zaťažení	34 daN
Výška normálneho zdvihu	3 m
Nosnosť	5000 kg
Počet vlákien reťaze	2

Nosnosť t	5 t
Hmotnosť	48 kg
Druh produktu	Kladkostroj