

**mimatic**  
Tool Systems**Pílové listy PolySAW-G Šírka  $a_p = 1,5$  mm, TiAlN,  $\varnothing D$ : 63mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218224 63
GTIN	2050001737038
Trieda položky	29C

**Popis****Prevedenie:**

Na oddeľovanie, pílenie a drážkovanie.  
S PolySAW-G možno obrábať po celej hĺbke.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e$  max.

**Technický opis**

Hĺbka záberu $a_{e \max}$ na rez	18,5 mm
$\varnothing D$	63 mm
Typ základného držiaka	16/26
Šírka platne E	6 mm
Počet rezných hrán Z	40
Stopka	s otvorom
Povrchová úprava	TiAlN
Posuv $f_z$	0,02 mm

Materiál	VHM
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

## Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	300	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	150	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	M
GG(G)	vhodný	120	K
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Základný držiakstopka Weldon Typ 16/26	218205 16/26
Základný držiak PolySAWs otvorom Typ 16/26	218210 16/26