

Garant**Držiak doštičiek Vario plus eco konvexný pre čelné zapichovanie, pravé,
Rozsah Ø zápich D1 / D2: 110/170mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	274520 110/170
GTIN	4067263962151
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Optimalizovaná stabilita systému vďaka viacnásobnému upnutiu skrutiek a tvarovému styku.

Vhodné pre:

Upínací držiak č. 274500 – 274503.

Pozor!:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).

Upozornenie:

D_1 = minimálny Ø pre 1. zápich/ D_2 = maximálny Ø pre 1. zápich.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	Č. 273656 – 273749
Séria	Eco
minimálny 1. Ø zápichu D_1	110 mm
maximálny 1. Ø zápichu D_2	170 mm

Technický list

maximálna hĺbka rezu t_{max}	28 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Šírka zápichu w	4 mm
Druh produktu	Držiak doštičiek