


**Garant**

**Držiak doštičiek Vario plus eco konkávny pre čelné zapichovanie, pravé,  
Rozsah Ø zápich D1 / D2: 150/250mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274522 150/250
GTIN	4067263962359
Trieda položky	21U

## Popis

### Prevedenie:

Optimalizovaná stabilita systému vďaka viacnásobnému upnutiu skrutiek a tvarovému styku.

### Vhodné pre:

Upínací držiak č. 274500 – 274503.

### Pozor!:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).

### Upozornenie:

$D_1$  = minimálny Ø pre 1. zápich/ $D_2$  = maximálny Ø pre 1. zápich.

## Technický opis

maximálna hĺbka rezu $t_{max}$	28 mm
minimálny 1. Ø zápichu $D_1$	150 mm
Séria	Eco
maximálny 1. Ø zápichu $D_2$	250 mm

## Technický list

vhodná otočná rezná platnička	Č. 273656 – 273749
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Šírka zápichu w	4 mm
Druh produktu	Držiak doštičiek