


Garant**Držiak doštičiek Vario plus eco konkávny pre čelné zapichovanie, pravé,
Rozsah Ø zápich D1 / D2: 38/55mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 274522 38/55 |
| GTIN | 4067263962304 |
| Trieda položky | 21U |

Popis

Prevedenie:

Optimalizovaná stabilita systému vďaka viacnásobnému upnutiu skrutiek a tvarovému styku.

Vhodné pre:

Upínací držiak č. 274500 – 274503.

Pozor!:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).

Upozornenie:

D_1 = minimálny Ø pre 1. zápich/ D_2 = maximálny Ø pre 1. zápich.

Technický opis

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| minimálny 1. Ø zápichu D_1 | 38 mm |
| Séria | Eco |
| vhodná otočná rezná platnička | Č. 273656 – 273749 |
| maximálny 1. Ø zápichu D_2 | 55 mm |

Technický list

| | |
|--------------------------------|------------------|
| maximálna hĺbka rezu t_{max} | 22 mm |
| Druh použitia | pravé |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Šírka zápichu w | 4 mm |
| Druh produktu | Držiak doštičiek |