

## ejendals

### Pár rukavíc Tegera® 9125, Veľkosť rukavíc: 11



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094398 11
GTIN	7392626027404
Trieda položky	04R

## Popis

### Prevedenie:

**Tegera® 9125.** Rukavica zo **syntetickej kože** odpudzujúca vodu (Microthan®) s vystuženými dlaňami. Štruktúrovaný povrch pre lepšiu **prilnavosť na suchých a mokrých povrchoch**. S reflexnými pruhmi na chrbte ruky pre zvýšenú viditeľnosť. Krátky model so zosilneným ukazovákom.

### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

### Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku. Obzvlášť úzky strih. Vyzerá byť o číslo menší.

## Technický opis

Označenie výrobcu	TEGERA PRO 9125
Veľkosť rukavíc	11
Obsah	6
Vlastnosť rukavíc	suchý zips

EN 388	2122X
Podkladový materiál	Polyester
Povrchová úprava	Umelá koža
Variant Povrchovej úpravy	žiadna povrchová úprava
Rozsah použitia	Allround
Farba	sivá / čierna / žltá
Použitie	viacrazové
Materiál	Syntetická koža
Druh produktu	Viacúčelové rukavice