


**Strediaci zverák, Šírka: 120****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	363300 120
GTIN	4067263950684
Trieda položky	30N

Popis**Prevedenie:**

- **Veľmi dobrá prístupnosť a dokonale symetrický.**
- **Kompletne plazmovo nitridovaná a jemne vyfrézovaná spodná strana.**
- **Upínač polotovarov a hotových dielov s minimálnym možným zdvihom čelustí/ komponentov.**
- **Vrátane vyvítaných otvorov na polohovací systém LANG, adaptovateľný na GARANT ZeroClamp a Erowa ITS148 (iba č. 363300 75) pomocou medziplatne.**
- **Pri otočení čelustí je možná zmena rozsahu upnutia.**
- **Rozhranie pre automatizáciu.**

Použitie:

Perfektné na 5-stranné obrábanie. Stredové upnutie.

Vhodné pre:

Nadstavbové čeluste č. 363310 – 363324.

Rozsah balenia:

Základné teleso, vreteno, matice vretena.

Zvláštne príslušenstvo:

Momentový kľúč č. 656050, nastavtec nástrčného kľúča č. 642229 12 (pri veľ.75), č. 642229 13 (pri veľ.120), úpinky č. 363081 80 a 361165 CS1, upínací čap GARANT č. 363190, adaptérové dosky č. 363079, 363080, 363085, výšková konzola č. 363090 (v kombinácii s č. 363079), montážna stanica č. 358595 52/96.

Upozornenie:

Vhodné nadstavbové čeluste č. 363310 – 363324 nie sú súčasťou dodávky. Upínacia poloha S2 vznikne otočením čeluste.

Technický opis

Hmotnosť	9,5 kg
B	125 mm
Šírka	120 mm
Výška H	65 mm
L	180 mm
maximálna upínacia sila	28 kN
maximálny ťahovací moment	100 Nm
Farebný kód	HOLEX ZS 120
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia	96 mm
Druh produktu	Strojový zverák