

objednávka

Ochranné zváračské rukavice, pár Tegera® 130A, Veľkosť rukavíc: 11



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 094103 11 |
| GTIN | 7340118312422 |
| Trieda položky | 04R |

Popis

Prevedenie:

Tegera® 130A. Zváračské rukavice bez podšívky s veľmi dobrým hmatom a zosilneným ukazovákom. **Švy obsahujú vlákno Kevlar®** na použitie v náročných pracovných podmienkach. Odolné voči **kontaktnému teplu do 100 °C.**

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Označenie výrobcu | TEGERA 130A |
| Veľkosť rukavíc | 11 |
| Vlastnosť rukavíc | Odolnosť voči plameňom stupeň 4 |
| Použitie | viacrazové |
| Dĺžka | 300 - 350 mm |
| Podkladový materiál | Lícová kozinka |
| Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Obsah | 12 |
| Materiál | Lícová kozinka |
| Rozsah použitia | Heavy Duty |
| Kontaktné teplo do | 100 °C |
| EN 388 | 3111X |
| EN 407 | 412X4X |
| EN 12477 | Typ B |
| Metóda zvarovania | WIG |
| Farba | žltá/biela |
| Norma | EN 407 |
| Druh produktu | Zváračské rukavice |