

objednávka

Ochranné zváračské rukavice, pár Tegera® 130A, Velkosť rukavíc: 9



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094103 9
GTIN	7340118312507
Trieda položky	04R

Popis

Prevedenie:

Tegera® 130A. Zváračské rukavice bez podšívky s veľmi dobrým hmatom a zosilneným ukazovákom. **Švy obsahujú vlákno Kevlar®** na použitie v náročných pracovných podmienkach. Odolné voči **kontaktnému teplu do 100 °C.**

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Velkosť rukavíc	9
Označenie výrobcu	TEGERA 130A
Vlastnosť rukavíc	Odolnosť voči plameňom stupeň 4
Použitie	viacrazové
Dĺžka	300 - 350 mm
Podkladový materiál	Lícová kozinka
Variant Povrchovej úpravy	žiadna povrchová úprava

Obsah	12
Materiál	Lícová kozinka
Rozsah použitia	Heavy Duty
Kontaktné teplo do	100 °C
EN 388	3111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Typ B
Metóda zvarovania	WIG
Farba	žltá/biela
Norma	EN 407
Druh produktu	Zváračské rukavice