

**Nadstavbová čelusť, štandardná, Šírka čelustí b: 75mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	363310 75
GTIN	4067263950691
Trieda položky	30N

Popis**Prevedenie:**

Kombinovaná čelusť s ozubením Gripp a hladkou upínacou plochou.

Technický opis

Dĺžka l_1	3 mm
Výška h_2	18 mm
Dĺžka čelustí l	39 mm
Hmotnosť	0,4 kg
Šírka čelustí b	75 mm
vhodné pre farebný kód	HOLEX ZS 75
Výška čelusti h	26 mm
Výška h_1	23 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák

