

## ejendals

### Pár rukavíc Tegera® 806, Velkosť rukavíc: 9



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 094572 9      |
| GTIN             | 7340118396644 |
| Trieda položky   | 04R           |

## Popis

### Prevedenie:

**Tegera® 806.** Rukavice na ochranu proti porezaniu bez povrchovej vrstvy. Ideálne na použitie v suchom prostredí. Tenká technológia pletenia 18 gauge pre maximálnu citlivosť končekov prstov. Vhodná pre **pracoviská ESD**.

### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

### Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku. Rukavice, ktoré chránia pred elektrostatickým výbojom, neizolujú ruky od elektrického napätia. Nie sú vhodné pre prácu na vedeniach pod napätím ani na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom, ale len na ochranu výrobku.

## Technický opis

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Označenie výrobcu | TEGERA 806 |
| Velkosť rukavíc   | 9          |
| Obsah             | 6          |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Technológia štrikovania   | 18G  |
| elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD  |
| EN 388                    | 1X42C  |
| Podkladový materiál       | Karbón, sklenené vlákno,<br>polyester, Spandex |
| Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava                        |
| Rozsah použitia           | Presnosť                                       |
| Farba                     | sivá   |
| Použitie                  | viacrazové                                     |
| Trieda ochrany pred rezom | C  |
| Druh produktu             | Rukavice na ochranu pred porezaním             |