

objednávka

Pár rukavíc Tegera® 806, Velkosť rukavíc: 7



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094572 7
GTIN	7340118396460
Trieda položky	04R

Popis

Prevedenie:

Tegera® 806. Rukavice na ochranu proti porezaniu bez povrchovej vrstvy. Ideálne na použitie v suchom prostredí. Tenká technológia pletenia 18 gauge pre maximálnu citlivosť končekov prstov. Vhodná pre **pracoviská ESD**.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku. Rukavice, ktoré chránia pred elektrostatickým výbojom, neizolujú ruky od elektrického napätia. Nie sú vhodné pre prácu na vedeniach pod napätím ani na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom, ale len na ochranu výrobku.

Technický opis

Velkosť rukavíc	7
Označenie výrobcu	TEGERA 806
Obsah	6

Technológia štrikovania	18G
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
EN 388	1X42C
Podkladový materiál	Karbón, sklenené vlákno, polyester, Spandex
Variant Povrchovej úpravy	žiadna povrchová úprava
Rozsah použitia	Presnosť
Farba	sivá
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	C
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred porezaním