

**KÄRCHER****Priemyselný vysávač, Označenie výrobcu: IVRL-100DP****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078522 IVRL-100DP
GTIN	4054278695136
Trieda položky	07D

**Popis****Prevedenie:**

Priemyselný vysávač vhodný na vysávanie a oddeľovanie **chladiacich kvapalín, mazacích emulzií, vody alebo oleja s pevnými časticami (napr. kovovými trieskami)**.

- **Kompaktná konštrukcia a robustný materiál pre najlepšie jazdné vlastnosti.**
- **Maximálna flexibilita používania a dlhá životnosť vďaka sieťovému káblu odolnému voči oleju.**
- **Sanie sa vykonáva prostredníctvom 360° otočnej hadicovej prípojky na sacej hlave.**

2-motorový priemyselný vysávač 2,4 kW so **sklápacím podvozkom, 100-litrovou nádobou a integrovaným sudovým čerpadlom** na jednoduché a úplné vyprázdňovanie.

**Rozsah balenia:**

S vyklápacím podvozkom a vyprázdňovacou hadicou s ukazovateľom stavu náplne. **Bez príslušenstva. Vhodné príslušenstvo nájdete pod číslom 078524, 078529 a 078533.**

**Upozornenie:**

Vyhotovenie so 100-litrovou nádobou z nehrdzavejúcej ocele nájdete pod číslom 078522 sk. IVR-L100DP v našom e-shope.

**Technický opis**

Menovitý rozmer prípojky	DN50 mm
--------------------------	---------

Výška	1320 mm
Objem kontajnera	100 l
Príkon	2400 W
Šírka	660 mm
Vákuum	230 mbar
Hmotnosť	57 kg
Počet turbín	2
Pracovná hlučnosť	68 dB(A)
Spínač zapnutia/vypnutia	áno
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Dĺžka	840 mm
Prachová trieda - vysávač	L
Objemový prietok vzduchu	148 l/s
Dĺžka kábla	6 m
Druh produktu	Vysávač na mokré a suché vysávanie