

Garant**Držiak doštičiek Vario plus eco rovný, pravé, Šírka zápichu w: 4mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274510 4
GTIN	4067263120407
Trieda položky	21U

Popis

Vhodné pre:

Upínací držiak Vario plus eco č. 274500; 274503.

Pozor!:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).

Upozornenie:

Pri šírke vpichu 2 mm a 3 mm je hĺbka vpichu $t_{max} = 21$ mm obmedzená na \varnothing obrobku do 150 mm. Pri \varnothing obrobku > 150 mm platí $t_{max} = 17$ mm. Pri šírke vpichu 4 mm je hĺbka vpichu $t_{max} = 28$ mm obmedzená na \varnothing obrobku do 150 mm. Pri \varnothing obrobku > 150 mm platí $t_{max} = 24$ mm.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	Č. 273656 – 273749
maximálna hĺbka rezu t_{max}	28 mm
Upínacia skrutka	279815 9
Séria	Eco
Druh použitia	pravé

Vnútorné chladenie

áno

Druh produktu

Držiak doštičiek