

Garant**Držiak doštičiek Vario plus eco rovné, ľavé, Šírka zápichu w: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	274511 4
GTIN	4067263120438
Trieda položky	21U

Popis**Vhodné pre:**

Upínací držiak Vario plus eco č. 274501; 274502.

Pozor!:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).

Upozornenie:

Pri šírke vpichu 2 mm a 3 mm je hĺbka vpichu $t_{max} = 21$ mm obmedzená na \varnothing obrobku do 150 mm. Pri \varnothing obrobku > 150 mm platí $t_{max} = 17$ mm. Pri šírke vpichu 4 mm je hĺbka vpichu $t_{max} = 28$ mm obmedzená na \varnothing obrobku do 150 mm. Pri \varnothing obrobku > 150 mm platí $t_{max} = 24$ mm.

Technický opis

maximálna hĺbka rezu t_{max}	28 mm
Upínacia skrutka	279815 9
vhodná otočná rezná platnička	Č. 273656 – 273749
Séria	Eco
Druh použitia	ľavé

Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Držiak doštičiek