

Garant**Upínací držiak Vario plus eco rovný 0°, pravé, Šírka stopky b: 20mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274500 20
GTIN	4067263120445
Trieda položky	21U

Popis

Prevedenie:

Optimalizovaná stabilita systému vďaka viacnásobnému upnutiu skrutiek a tvarovému styku.

Vhodné pre:

Držiak doštičiek Vario plus eco č. 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522.

Rozsah balenia:

Vrátane montážnych skrutiek.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT Master eco č. 317906 – 319136. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Technický opis

Celková dĺžka L	112,5 mm
Šírka stopky b	20 mm
L ₁	54 mm
L ₂	43,5 mm
Svorkovnica	279928 7
Upevňovacia skrutka	279815 24
Montážna skrutka	279815 9

Séria	Eco
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Držiak