

Garant**Upínací držák Vario plus Eco zalomený o 90°, pravé, Šírka stopky b: 20mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274502 20
GTIN	4067263120483
Trieda položky	21U

Popis

Prevedenie:

Optimalizovaná stabilita systému vďaka viacnásobnému upnutiu skrutiek a tvarovému styku.

Vhodné pre:

Držák doštičiek Vario plus Eco č. 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Rozsah balenia:

Vrátane montážnych skrutiek.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT Master eco č. 317906 – 319136. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Technický opis

L ₁	54 mm
Šírka stopky b	20 mm
Celková dĺžka L	85 mm
L ₂	16 mm
Montážna skrutka	279815 9

Séria	Eco
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Držiak