

Garant**Upínací držiak Vario plus Eco rovný 0°, ľavé, Šírka stopky b: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	274501 25
GTIN	4067263120476
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Optimalizovaná stabilita systému vďaka viacnásobnému upnutiu skrutiek a tvarovému styku.

Vhodné pre:

Držiak doštičiek Vario plus Eco č. 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Rozsah balenia:

Vrátane montážnych skrutiek.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT Master eco č. 317906 – 319136. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Technický opis

Celková dĺžka L	127,5 mm
Šírka stopky b	25 mm
L ₂	43,5 mm
L ₁	54 mm
Svorkovnica	279928 7
Montážna skrutka	279815 9

Upevňovacia skrutka	279815 24
Séria	Eco
Druh použitia	lavé
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Držiak