


Garant**Upínací držák Vario plus Eco zalomený o 90°, ľavé, Šírka stopky b: 25mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274503 25
GTIN	4067263120513
Trieda položky	21U

Popis

Prevedenie:

Optimalizovaná stabilita systému vďaka viacnásobnému upnutiu skrutiek a tvarovému styku.

Vhodné pre:

Držiak doštičiek Vario plus eco č. 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522.

Rozsah balenia:

Vrátane montážnych skrutiek.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi GARANT Master Eco č. 317906 – 319136. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Technický opis

L ₂	16 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Montážna skrutka	279815 9
Šírka stopky b	25 mm
L ₁	54 mm
Séria	Eco

Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Držiak