



Pracovné svietidlo W6R-WORK



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081229 W6R-WORK
GTIN	4058205030533
Trieda položky	04B

Popis

Prevedenie:

Robustný, flexibilný, všestranný: Ledlenser W6R Work sa osvedčí, keď je niečo tesné, napríklad v káblových šachtách alebo motorových priestoroch. Okrem flexibilného pripevnenia pomocou základne, magnetu alebo háčika boduje kompaktné pracovné svietidlo výklopnou a otočnou hlavou, ktorá priamo zvnútra osvetľuje aj tie najužšie medzery. Typický svetelný obraz Ledlenser zaisťuje potrebnú presnosť – voliteľne širokoplošne alebo bodovo. Výkonný akumulátor je nabíjateľný cez USB-C. Ďalšími dômyselnými funkciami sú nopkový povrch pre pevné uchopenie, praktická prepravná poistka a funkcia varovania pri takmer vybitom akumulátore. Flexibilné pracovné svietidlo s dvoma svetelnými zdrojmi pre záplavové alebo spotové osvetlenie. Vyklápacia (180°) a otočná (270°) hlava lampy na osvetlenie úzkych pracovných priestorov. Robustné plastové teleso s protišmykovou povrchovou štruktúrou. Flexibilné pripevnenie pomocou základne, magnetu a výklopného kovového háčika. Efektívny lítiovo-iónový akumulátor, ľahko nabíjateľný cez USB-C s indikátorom stavu akumulátora a nabitia.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Technický opis

Kapacita akumulátora	2,5 Ah
Osvetľovacie teleso	LED modul

Zóna ATEX	žiadna
Označenie výrobcu	W6R Work
Hmotnosť	180 g
Teplota farby	6000 - 7500 K
Napätie akumulátora	3,7 V
Svetelný tok	220 - 600 lm
Celková dĺžka	143 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Hodnota CRI	80
Celková šírka	31 mm
Trvanie osvetlenia	2 - 6 h
Druh batérie	Li-Ion
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Druh produktu	Pracovné svetidlo