



Pracovné svietidlo W5R-WORK



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081228 W5R-WORK
GTIN	4058205030502
Trieda položky	04B

Popis

Prevedenie:

Robustný, spoľahlivý, výkonný: Ledlenser W5R Work je žiarivou silou v kufríku s náradím profesionálov. Typický prémiový svetelný obraz Ledlenser zaisťuje presné osvetlenie aj väčších pracovných oblastí – buď širokoplošne alebo bodovo. Vďaka integrovanému magnetu a háčiku v základni je možné W5R Work kedykoľvek flexibilne umiestniť a zarovnať. Výkonný akumulátor je možné rýchlo a jednoducho nabíjať cez USB-C. Ďalšími dômyselnými funkciami sú kovová skrutka na utiahnutie sklopnej základne, nopkový povrch pre pevné uchopenie a praktická prepravná poistka. Výkonné pracovné svietidlo s dvoma svetelnými zdrojmi pre záplavové alebo spotové osvetlenie. Robustné plastové teleso s protišmykovou povrchovou štruktúrou. Flexibilné pripevnenie a osvetlenie vďaka háčiku, magnetu a skladaciemu mechanizmu. Efektívny lítiovo-iónový akumulátor, ľahko nabíjateľný cez USB-C s indikátorom stavu akumulátora a nabitia. Prepravná poistka chráni pred neúmyselným zapnutím.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Technický opis

Hodnota CRI	80
Hmotnosť	153 g
Počet obsiahnutých akumulátorov	1

Trvanie osvetlenia	3 - 6 h
Napätie akumulátora	3,7 V
Označenie výrobcu	W5R Work
Svetelný tok	220 - 600 lm
Teplota farby	6000 - 7500 K
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Druh batérie	Li-Ion
Celková dĺžka	153 mm
Osvetľovacie teleso	LED modul
Zóna ATEX	žiadna
Celková šírka	38 mm
Kapacita akumulátora	2,5 Ah
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Pracovné svetidlo