



Tužkové svietidlo W2-WORK



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081227 W2-WORK
GTIN	4058205032032
Trieda položky	04B

Popis

Prevedenie:

Presné svietidlo, vždy po ruke: Ledlenser W2 Work je tužkové a kontrolné svietidlo na batérie pre remeselníkov, stavebných robotníkov a každého, kto oceňuje spoľahlivé svietidlo vo vreckovej veľkosti. Osvedčená kvalita svietidla Ledlenser zaisťuje presné osvetlenie – buď širokoplošne záplavovým svetlom alebo bodovo spotovými LED diódami v hlave lampy. W2 Work sa dá jednoducho pripnúť pomocou spony na náprsné vrecko. Ďalšími dômyselnými funkciami sú nopkový povrch pre pevné uchopenie, praktická prepravná poistka a funkcia varovania pri takmer vybití batérii. Dve AAA batérie zásobujú svietidlo spoľahlivo a nekomplikovane energiou pre jeho ďalšie použitie. Kompaktný formát do vrecka. Tri možnosti svetla vrátane zaostreného bodového svetla s reflektorovou šošovkou v hlave lampy. Indikátor stavu nabitia akumulátora. Integrovaný magnet pre jednoduché pripnutie na kovové povrchy (napr. na oceľové nosníky alebo motory). Sklápací mechanizmus umožňuje flexibilné nasmerovanie pre optimálne osvetlenie pracovného priestoru.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Technický opis

Zóna ATEX	žiadna
Teplota farby	6000 - 7500 K
Celková výška	176 mm

Hmotnosť	42 g
Označenie výrobcu	W2 Work
Typ batérií	Micro, AAA
Celková dĺžka	24 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Svetelný tok	40 - 160 lm
Počet obsiahnutých batérií	2
Osvetľovacie teleso	LED modul
Celková šírka	17 mm
Hodnota CRI	70
Trvanie osvetlenia	10 h
Druh produktu	Pracovné svietidlo