



Pracovné svietidlo W4R-WORK



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081228 W4R-WORK
GTIN	4058205030441
Trieda položky	04B

Popis

Prevedenie:

Robustné, všestranné, kompaktné: pracovné svietidlo Ledlenser W4R Work je spoľahlivým partnerom osvetlenia pri každodennej dielenskej práci. Typický prémiový svetelný obraz Ledlenser zaručuje presné a výkonné osvetlenie pracovných oblastí – buď širokých, alebo selektívnych. Vďaka integrovanému magnetu a otočnej základni je možné W4R Work kedykoľvek flexibilne umiestniť a zarovnať. Výkonný akumulátor je možné rýchlo a jednoducho nabíjať cez USB-C. Ďalšími dômyselnými funkciami sú spona na pripevnenie na pracovný odev alebo pracovné vybavenie, nopkový povrch pre pevné uchopenie a praktická prepravná poistka. Kompaktné pracovné svietidlo s dvoma svetelnými zdrojmi pre širokoploché (záplavové) alebo bodové (spotové) osvetlenie. Robustné plastové teleso s protišmykovou povrchovou štruktúrou. Flexibilné pripevnenie a osvetlenie vďaka magnetu a otočnému mechanizmu. Efektívny lítiovo-iónový akumulátor, ľahko nabíjateľný cez USB-C s indikátorom stavu akumulátora a nabitia. Prepravná poistka chráni pred neúmyselným zapnutím.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Technický opis

Trvanie osvetlenia	2 - 9 h
Celková šírka	28 mm
Hmotnosť	91 g

Svetelný tok	60 - 220 lm
Hodnota CRI	70
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Zóna ATEX	žiadna
Označenie výrobcu	W4R Work
Osvetľovacie teleso	LED modul
Druh batérie	Li-Ion
Kapacita akumulátora	0,76 Ah
Celková dĺžka	163 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Napätie akumulátora	3,7 V
Teplota farby	6000 - 7500 K
Druh produktu	Pracovné svetidlo