



Klipové svietidlo W1R-WORK



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081226 W1R-WORK
GTIN	4058205032094
Trieda položky	04B

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne kompaktné, výkonné, všestranné: Ledlenser W1R Work je praktické klipové svietidlo pre remeselníkov, bezpečnostných pracovníkov a domácich majstrov. Možno ho kedykoľvek ľahko pripevniť na pracovné oblečenie, čiapky alebo kovové povrchy pomocou spony alebo magnetu. Osvedčená kvalita svetla Ledlenser zaisťuje presné osvetlenie v dvoch úrovniach jasů. Vďaka otočnému kĺbu o 360° a otočnej hlave lampy prináša malý spoločník svetlo presne tam, kde je to potrebné. Integrovaný akumulátor je možné rýchlo a jednoducho nabíjať cez USB-C. Ďalšími dômyselnými funkciami sú nopkový povrch pre pevné uchopenie, praktická prepravná poistka a funkcia varovania pri takmer vybitom akumulátore.

- **Mimoriadne kompaktné, nabíjateľné klipové svetlo s dvoma úrovňami jasů.**
- **Otočný kĺb o 360° a otočná hlava lampy pre presné a flexibilné osvetlenie.**
- **Flexibilné pripevnenie pomocou robustnej spony alebo magnetu.**
- **Integrovaný lítiovo-iónový akumulátor, ľahko nabíjateľný cez USB-C s indikátorom stavu akumulátora a nabitia.**
- **Prepravná poistka chráni pred neúmyselným zapnutím.**

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Technický opis

Napätie akumulátora	3,7 V
---------------------	-------

Trvanie osvetlenia	1,5 - 7 h
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Celková šírka	38 mm
Označenie výrobcu	W1R Work
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Svetelný tok	60 - 220 lm
Osvetľovacie teleso	LED modul
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Druh batérie	Li-Ion
Zóna ATEX	žiadna
Celková dĺžka	32 mm
Celková výška	76 mm
Teplota farby	6000 - 7500 K
Hmotnosť	392 g
Hodnota CRI	70
Kapacita akumulátora	0,74 Ah
Druh produktu	Pracovné svetidlo