

**mimatic**  
Tool Systems**Pílové listy PolySAW-G Šírka  $a_p = 1$  mm, TiAlN, Ø D: 40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218222 40
GTIN	2050001736963
Trieda položky	29C

**Popis****Prevedenie:**

Na oddeľovanie, pílenie a drážkovanie.  
S PolySAW-G možno obrábať po celej hĺbke.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e$  max.

**Technický opis**

Šírka platne E	6 mm
Hĺbka záberu $a_{e\ max}$ na rez	10,5 mm
Ø D	40 mm
Typ základného držiaka	11/18
Počet rezných hrán Z	20
Stopka	s otvorom
Povrchová úprava	TiAlN

Posuv $f_z$	0,02 mm
Materiál	VHM
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	600	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	500	N
Hliník > 10 % si	vhodný	400	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

### Príslušenstvo

Základný držiakstopka Weldon Typ 11/18	218205 11/18
--	--------------