

Garant**Torusová frézovacia hlava HPC, HB7820, Ø D h10 / R: 12/1mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	210255 12/1
GTIN	4045197607508
Trieda položky	21M

Popis**Upozornenie:**Normované hodnoty plných drážok pre $a_{p\max} \leq 0,5 \times D$.**Technický opis**

Dĺžka hlavy l	16 mm
Dĺžka britov L_2	9 mm
Ø vyvrtavacej hlavy D	12 mm
Posuv f_z pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,13 mm
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,11 mm
Uhlový Polomer	1 mm
Veľkosť upínania	12 mm
Počet rezných hrán Z	3
Séria	TopCut
Typ	HB7820
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma

Typ	W
Uhol sklonu zubov	42 Stupeň
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní	1×D pri obvodovom frézovaní
Stratégia obrábania	HPC
Vnútorne chladenie	áno
Prevedenie stopky	GARANT TopCut
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	580	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	550	N
Hliník > 10 % si	vhodný	400	N
CuZn	vhodný	350	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		