

Viazací prostriedok do skrine s poistkou proti krádeži, Typ: S



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	918621 S
GTIN	2050002073609
Trieda položky	97B

Popis

Prevedenie:

Stojan z ocelových rúrok na uskladnenie uväzovacích prostriedkov, ako sú reťaze, laná, zdvíhacie popruhy atď. S 2 výškovo nastaviteľnými priečnymi nosníkmi a 12 pozinkovanými a nastaviteľnými dvojitémi závesnými hákmi. Jednoduchá demontáž a opätovná montáž pre mobilné použitie na stavbách. Dodávka v demonte, jednoduchá montáž s návodom. Vrátane poistky proti krádeži, ktorá pozostáva zo 4 bezpečnostných tyčí vrátane privarenej reťaze. Bezpečnostné tyčky sa pretláčajú cez závesné háky. Visiaci zámok je možné použiť s max. Ø strmeňa 7 mm.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Dodatočne nastaviteľný pozinkovaný dvojité hák nájdete pod č. 918623 veľ. 6 na stránke www.hoffmann-group.com.

Vhodný visiaci zámok nájdete vo zväzku 2 v časti Ručné náradie pod č. 085812 a č. 085814.

Technický opis

Maximálna nosnosť	1000 kg
Počet háčikov	12

relevantný konfigurátor	nie
Nosnosť na háčik	75 kg
Hĺbka	900 mm
Hmotnosť	91 kg
Šírka	1890 mm
Výška	1830 mm
Druh produktu	Vozík pre uväzovací prostriedok

Príslušenstvo

Dvojitý hák 6 ks Typ 6	918623 6
Poistka proti krádeži Typ 4	918622 4