

Viazací prostriedok do skrine s poistkou proti krádeži, Typ: M



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	918621 M
GTIN	2050002073616
Trieda položky	97B

Popis

Prevedenie:

Stojan z ocelových rúrok na uskladnenie uväzovacích prostriedkov, ako sú reťaze, laná, zdvíhacie popruhy atď. S 2 výškovo nastaviteľnými priečnymi nosníkmi a 12 pozinkovanými a nastaviteľnými dvojitémi závesnými hákmi. Jednoduchá demontáž a opätovná montáž pre mobilné použitie na stavbách. Dodávka v demonte, jednoduchá montáž s návodom. Vrátane poistky proti krádeži, ktorá pozostáva zo 4 bezpečnostných tyčí vrátane privarenej reťaze. Bezpečnostné tyčky sa pretláčajú cez závesné háky. Visiaci zámok je možné použiť s max. Ø strmeňa 7 mm. So 4 vodiacimi kolieskami, 2 s parkovacou brzdou.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Dodatočne nastaviteľný pozinkovaný dvojité hák nájdete pod č. 918623 veľ. 6 na stránke www.hoffmann-group.com.

Vhodný visiaci zámok nájdete vo zväzku 2 v časti Ručné náradie pod č. 085812 a č. 085814.

Technický opis

Počet háčikov	12
Hmotnosť	100 kg

Výška	1934 mm
Hĺbka	900 mm
Nosnosť na háčik	75 kg
relevantný konfigurátor	nie
Maximálna nosnosť	1000 kg
Šírka	1890 mm
Druh produktu	Vozík pre uväzovací prostriedok

Príslušenstvo

Dvojitý hák 6 ks Typ 6	918623 6
Poistka proti krádeži Typ 4	918622 4