


Garant

Hydraulické expanzné skľučovadlo BASIC štíhle, tvar ADB, BT 40, krátka, Ø upnutia D1: 12



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	303825 12
GTIN	4067263239727
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

- Sústrednosť $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Otvor na čip Balluff.
- Možnosť nastavenia axiálnej dĺžky, dráha nastavenia 10 mm.
- Flexibilné vďaka použitiu redukčných puzdier.
- Tlak chladiacej kvapaliny do 80 barov.

Použitie:

Na vŕtanie, vystružovanie a dokončovacie frézovanie.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažné čapy (ŤČ) č. 308760 – 308806, redukčné puzdrá č. 302135 – 302187.

Technický opis

Ø D ₂	32 mm
a	1 mm
Vonkajší Ø D	44,5 mm
Ø upnutia D ₁	12 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	90 mm
upínač	BT 40, krátka
Norma upínača	JIS B6339

Technický list

Norma upínača	ISO 7388-2
Norma upínača	DIN 6359
Tvar	ADB
Vnútorné chladenie	áno, s max. 80 bar
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Prevedenie	BT-DC
Druh produktu	tepelný upínací trň