

bimos

Otočná pracovná stolička ESD, syntetická koža, s klzákmi a kruhom na nohy, vysoká, Typ: ESD**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972673 ESD
GTIN	4016849944005
Trieda položky	96B

Popis**Prevedenie:**

Sedadlo a operadlo z vodivého ESD koženkového potahu. Pohodlné a priedušné, odolné. Komfortné čalúnenie s ergonomickým operadlom a horizontálnym prešivaním, s praktickými posuvnými rukoväťami. S ergonomickým balíkom: synchronna technológia vrátane regulácie hmotnosti. Nepretržité vodivé spojenie medzi čalúnením a ESD kolieskami/klzákmi. Operadlo s vodivým plastovým plášťom a posuvnými rukoväťami.

Regulácia hmotnosti od 45 – 120 kg.

Norma:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Technický opis

Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Séria	Work-Tec Ergo
Nastavenie sklonu sedadla v stupňoch	6 Stupeň
Operadlo Výška	580 mm

Oblasť prestavenia Hĺbky sedu	60 mm
Farba Materiál sedadla	čierna
Hĺbka sedu	470 mm
Šírka sedu	460 mm
Prestavenie sklonu sedu	áno
Operadlo Rozsah prestavenia výšky	60 mm
Nosnosť Stolička	120 kg
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Prestavenie výšky Rozsah	590 - 860 mm
Druh produktu	ESD pracovná otočná stolička

Príslušenstvo

Kolieska ESD(1 súprava = 5 kusov)

963189