

bimos

Otočná pracovná stolička ESD, syntetická koža, s kolieskami, nízka, Typ: ESD**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972672 ESD
GTIN	4016849943978
Trieda položky	96B

Popis**Prevedenie:**

Sedadlo a operadlo z vodivého ESD koženkového potahu. Pohodlné a priedušné, odolné. Komfortné čalúnenie s ergonomickým operadlom a horizontálnym prešíváním, s praktickými posuvnými rukoväťami. S ergonomickým balíkom: synchronná technológia vrátane regulácie hmotnosti. Nepretržité vodivé spojenie medzi čalúnením a ESD kolieskami/klzákmi. Operadlo s vodivým plastovým plášťom a posuvnými rukoväťami. Regulácia hmotnosti od 45 – 120 kg.

Norma:**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.****Technický opis**

Séria	Work-Tec Ergo
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu	60 mm
Prestavenie sklonu sedu	áno

Nastavenie sklonu sedadla v stupňoch	6 Stupeň
Farba Materiál sedadla	čierna
Operadlo Výška	580 mm
Operadlo Rozsah prestavenia výšky	60 mm
Hĺbka sedu	470 mm
Šírka sedu	460 mm
Nosnosť Stolička	120 kg
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Prestavenie výšky Rozsah	450 - 630 mm
Druh produktu	ESD pracovná otočná stolička

Príslušenstvo

Kolieska ESD(1 súprava = 5 kusov)	963189
-----------------------------------	--------