

**Garant****Sada čelných unášačov s Morseho kuželom/valcový, pravý chod, Typ: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	327455 5
GTIN	4067263558101
Trieda položky	31G

**Popis****Prevedenie:**

- Čelný unášací kotúč Constant s uhlom špičky 60° na použitie pri sústružení a brúsení.
- Čelný unášač s pružiacim, upínateľným centrovacím hrotom pre stabilnú upínaciu situáciu bez vôle.
- Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti úplne brúsenou mechanikou.
- Perfektné v kombinácii s našimi hrotmi sústruhu č. 321720, 311750 alebo 321770.
- Praktické v systémovom boxe GARANT 630320.

**Rozsah balenia:**

- 1× základné teleso čelného unášača č. 327465 (vhodné pre pravý a ľavý chod).
- 2× strediaci hrot č. 327488.
- 2× unášacie kotúče č. 327470.

**Technický opis**

Ø centrovacích hrotov	12; 16 mm
Ø pracovného rozsahu	21 - 40 mm
Ø pracovného rozsahu	33 - 64 mm
Druh produktu	Čelný unášač

**Príslušenstvo**

Čelný unášač Morseho kuželom/valcový Typ 5	327465 5
Unášací kotúč priamo ozubený, brúsenýpravý chod Ø pracovného rozsahu 33-64	327470 33-64
Strediaci hrot pre čelný unášač Ø centrovacích hrotov D 12	327488 12
Strediaci hrot pre čelný unášač Ø centrovacích hrotov D 16	327488 16
Unášací kotúč priamo ozubený, brúsenýpravý chod Ø pracovného rozsahu 21-40	327470 21-40