

**Garant****Sada čelných unášačov s Morseho kuželom/valcový, pravý chod, Typ: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	327455 3
GTIN	4067263557982
Trieda položky	31G

**Popis****Prevedenie:**

- Čelný unášací kotúč Constant s uhlom špičky 60° na použitie pri sústružení a brúsení.
- Čelný unášač s pružiacim, upínateľným centrovacím hrotom pre stabilnú upínaciu situáciu bez vôle.
- Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti úplne brúsenou mechanikou.
- Perfektné v kombinácii s našimi hrotmi sústruhu č. 321720, 311750 alebo 321770.
- Praktické v systémovom boxe GARANT 630320.

**Rozsah balenia:**

- 1× základné teleso čelného unášača č. 327465 (vhodné pre pravý a ľavý chod).
- 2× strediaci hrot č. 327488.
- 2× unášacie kotúče č. 327470.

**Technický opis**

Ø centrovacích hrotov	4; 6 mm
Ø pracovného rozsahu	9 - 16 mm
Ø pracovného rozsahu	13 - 24 mm
Druh produktu	Čelný unášač

**Príslušenstvo**

Čelný unášač Morseho kuželom/valcový Typ 3	327465 3
Unášací kotúč priamo ozubený, brúsenýpravý chod Ø pracovného rozsahu 13-24	327470 13-24
Unášací kotúč priamo ozubený, brúsenýpravý chod Ø pracovného rozsahu 9-16	327470 9-16
Strediaci hrot pre čelný unášač Ø centrovacích hrotov D 4	327488 4
Strediaci hrot pre čelný unášač Ø centrovacích hrotov D 6	327488 6